


# Технический паспорт

## Угловая вставка DD

Артикульный номер: 6221259



Угловая вставка для увеличения радиуса и опорной поверхности кабеля.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6221259
Тип	LEB 50 DD
Обозначение 1	Угловая вставка
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	R500mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	205,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	6,9271 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Угловая вставка DD

Артикульный номер: 6221259



### Размеры



Высота	45 мм
Размер a	500 мм

### Технические характеристики

Радиус	500 мм
--------	--------