Технический паспорт

Короб, тип LKM 20030

Артикульный номер: 6246974



Кабельный короб с перфорацией дна. Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного короба осуществляется без дополнительных средств. Кабельный короб LKM типа LKM 20030 проверен в качестве системы прокладки кабелей для повышения живучести конструкции согласно DIN 4102, часть 12. Возможно использование при прокладке огнестойких кабельных трасс.

E90

St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	6246974
Тип	LKM20030FS
Обозначение 1	Кабельный короб
Обозначение 2	с перфорацией дна
Производитель	OBO
Размер	20x30x2000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	56,7 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,3068 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Короб, тип LKM 20030

Артикульный номер: 6246974

Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	30 мм
Высота	24 мм

Технические характеристики

Количество прочных перегородок	0
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки)	2
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки)	2
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки)	2
Количество вставных перегородок	0
Конструкция крышки кабельных коробов	Незафиксированный
Вид крепления	Перфорация основания
Перфорация основания	с перфорацией дна
Повышение живучести конструкции	да
Не содержит галогенов	да
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Поставка в рулонах	нет
Полезное поперечное сечение	616 мм²
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Прозрачный	нет