

Технический паспорт

Кабельный короб, тип LKM 60060

Артикульный номер: 6247091



Кабельный короб с перфорацией дна.

Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного короба осуществляется без дополнительных средств. Внимание: кабельный короб LKM 60060 не предназначен для установки разделительной перегородки из-за отсутствия отверстий на дне короба.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6247091
Тип	LKM60060FS
Обозначение 1	Кабельный короб
Обозначение 2	с перфорацией дна
Производитель	OBO
Размер	60x60x2000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	174,7 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,26 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Кабельный короб, тип LKM 60060

Артикульный номер: 6247091



Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	60 мм
Высота	64 мм

Технические характеристики

Количество прочных перегородок	0
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм ² Ø 10,5 мм (без вилки)	20
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм ² Ø 11,5 мм (без вилки)	20
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм ² Ø 12,0 мм (без вилки)	16
Количество вставных перегородок	0
Конструкция крышки кабельных коробов	Незафиксированный
Вид крепления	Перфорация основания
Перфорация основания	с перфорацией дна
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Поставка в рулонах	нет
Полезное поперечное сечение	3551 мм ²
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Прозрачный	нет