

Технический паспорт

Стойка IS 8

Артикульный номер: 6337240



I-образная стойка фиксированной длины. Размеры 80 x 42 мм.
К I-образной стойке IS 8 K можно прикрепить кронштейн типа AS 15, AS 30 и AS 55 с одной или двух сторон. Кронштейны регулируются по высоте.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6337240
Тип	IS 8 250 FT
Обозначение 1	I-образная стойка
Производитель	OBO
Размер	80x42x2500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1440 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стойка IS 8

Артикульный номер: 6337240



Размеры



Размер	80 x 42
Длина	2 500 мм
Ширина	80 мм
Высота	42 мм

Технический паспорт

Стойка IS 8

Артикульный номер: 6337240



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	Разделительная полочка перфорированная
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Ширина отверстия	14 мм
Прочность материала	4 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	I-образный профиль
Ширина шлица	70 мм
Статическая величина A	7,02 см ²
Статическая величина I _y	6,26 см
Статическая величина I _z	77,53 см
Статическая величина W _y	2,98 см ²
Статическая величина W _z	19,38 см ²

Значения нагрузки на дюбели для стойки IS 8

Настенное крепление/по всей длине	Максимальная нагрузка F общ. в кН					
	Длина кронштейна в мм					
Тип дюбеля	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Максимальная нагрузка F общ. = вес кабеля + кабельного лотка + кронштейна + стойки. Данные о несущей способности многократно увеличиваются при установке в монолитную бетонную конструкцию. Следует соблюдать несущую способность кронштейнов (на диаграмме) и условия монтажа, указанные в допуске DIBt (для дюбелей)!