


Технический паспорт

Кабельный лоток LKSU 60 FS RU 100–300 мм, без перфорации

Артикульный номер: 6048944



Кабельный лоток для небольших нагрузок, высота боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6048944
Тип	LKSU 620 FS RU
Обозначение 1	Кабельный лоток LKSU
Обозначение 2	без перфорации
Производитель	OBO
Размер	60x200x3000
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	194,6 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Кабельный лоток LKSU 60 FS RU 100–300 мм, без перфорации

Артикульный номер: 6048944



Размеры



Размер	60 x 200
Длина	3 000 мм
Ширина	200 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	200 мм
Размер L	3 000 мм
Размер x	100 мм
Размер y	150 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Пригодный для хождения	нет
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	116 см ²
Полезное поперечное сечение	11600 мм ²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип III
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Технический паспорт

Кабельный лоток LKSU 60 FS RU 100–300 мм, без перфорации

Артикульный номер: 6048944



Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м	1,4 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м	0,8 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,45 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,2 кН/м




Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа LKSU 610–630

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
- * Протестировано согласно типу испытаний III (EN 61537 - 10.3.3.)