

# Технический паспорт

## Кабельный лоток для монтажа светильников

Артикульный номер: 6055810



Кабельный лоток с перфорированным основанием для крепления светильников и прокладки кабеля.  
Для варианта исполнения в белом цвете речь идет о покрытии видимой поверхности.  
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер           | 6055810                       |
| Тип                         | LTR 3000 FS                   |
| Обозначение 1               | Каб лот д. монтажа свет-ков   |
| Производитель               | OBO                           |
| Размер                      | 60x75x3000                    |
| Цвет                        | цинковый                      |
| Материал                    | Сталь                         |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                  |
| Минимальная единица продажи | 3                             |
| Единица расхода             | Метр                          |
| Масса                       | 125,3 кг                      |
| Единица веса                | кг/100 м                      |


# Технический паспорт

## Кабельный лоток для монтажа светильников

Артикульный номер: 6055810



### Размеры



|               |          |
|---------------|----------|
| Длина         | 3 000 мм |
| Ширина        | 75 мм    |
| Высота        | 60 мм    |
| Толщина листа | 0,75 мм  |

### Технические характеристики

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Конструкция соединителей                       | Без соединителя    |
| Монтажное отверстие в основании                | да                 |
| Полезное поперечное сечение                    | 42 см <sup>2</sup> |
| Нержавеющая сталь, протравленная               | нет                |
| Боковая перфорация                             | да                 |
| Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 | Тип II             |
| Вид соединителя кабеленесущей системы          | Привинчен          |

# Технический паспорт


## Кабельный лоток для монтажа светильников

Артикульный номер: 6055810



### Нагрузки

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Расстояние между опорами: 1,5 м. | 0,8 кН/м  |
| Расстояние между опорами 1,0 м   | 0,55 кН/м |
| Расстояние между опорами 2,5 м   | 0,35 кН/м |
| Расстояние между опорами 3,0 м   | 0,25 кН/м |



### Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для монтажа светильников LTR

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами