

Технический паспорт

Кронштейн тоннельный на рейке, 6 полок

Артикульный номер: 6006906



Кабельный лоток для быстрой и простой прокладки кабеля в местах, где стандартная система кабельных лотков не может быть применена из-за нехватки места. Кабельный лоток имеет большую площадь и закругленный внешний кант для защиты кабеля. В соответствии со стандартом DIN VDE 0298-300 расстояние между опорами не должно превышать 0,8 м.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6006906
Тип	КТW 100 6 FT
Обозначение 1	Кабельная пластина
Обозначение 2	6 уровней
Производитель	OBO
Размер	600x200x123
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	339 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Длина	198 мм
Ширина	122 мм
Высота	600 мм
Толщина листа	2 мм
Размер L	600 мм

Технический паспорт

Кронштейн тоннельный на рейке, 6 полок

Артикульный номер: 6006906



Технические характеристики

Кол-во поддонов	6 Сталь
Исполнение	многоместный
F в кН на поддон	0,5 кН
C крепежным материалом	нет
Регулируемый	нет