


# Технический паспорт

Крышка угловой секции 90°

Артикульный номер: 6074952



Крышка угловой секции 90°



CE

**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	6074952
Тип	LTS DFB DD
Обозначение 1	Крышка для угловой секции 90°
Обозначение 2	для лотка для светильников
Производитель	OBO
Размер	50x50x1,0
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	10,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,6035 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крышка угловой секции 90°

Артикульный номер: 6074952



## Размеры



Ширина	50 мм
Высота	50 мм
Толщина листа	1 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	навинчиваемый
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет