

# Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Артикульный номер: 6358705



Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 60 мм.  
Центральный подвес оснащен вращающейся резьбовой втулкой M10.  
Кабель необходимо прокладывать равномерно (избегать односторонней прокладки).

Центральные подвесы шириной 100, 150 и 200 мм имеют дополнительные отверстия в нижней части для крепления ко дну лотка для сохранения функциональности согласно DIN 4102 часть 12.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер           | 6358705                       |
| Обозначение 1               | Центральный потолочный подвес |
| Обозначение 2               | для кабельного лотка          |
| Производитель               | OBO                           |
| Размер                      | B100mm                        |
| Материал                    | Сталь                         |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                  |
| Минимальная единица продажи | 1                             |
| Единица расхода             | Шт.                           |
| Масса                       | 17,25 кг                      |
| Единица веса                | кг/100 шт.                    |


# Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Артикульный номер: 6358705



## Размеры



|           |        |
|-----------|--------|
| Длина     | 40 мм  |
| Ширина    | 100 мм |
| Ширина    | 4 in   |
| Высота    | 57 мм  |
| Размер В  | 94 мм  |
| Размер b  | 84 мм  |
| Размер В1 | 84 мм  |

## Технические характеристики

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Исполнение                                  | Навесной |
| Нагрузка (F) кН                             | 1,3 кН   |
| Повышение живучести конструкции             | да       |
| для ширины макс.                            | 100 мм   |
| для ширины мин.                             | 100      |
| Подходит для метрического стержня с резьбой | 10       |
| Подходит для проволочного лотка             | нет      |
| Подходит для кабельных лестничных лотков    | нет      |
| Подходит для кабельного лотка               | да       |
| Подходит для ширины лотков/проводов         | 100 мм   |
| Диаметр отверстия                           | 10,5 мм  |
| Регулируемый                                | нет      |