


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм
Артикульный номер: 6358709



Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 60 мм.
Центральный подвес оснащен вращающейся резьбовой втулкой M10.
Кабель необходимо прокладывать равномерно (избегать односторонней прокладки).

Центральные подвесы шириной 100, 150 и 200 мм имеют дополнительные отверстия в нижней части для крепления ко дну лотка для сохранения функциональности согласно DIN 4102 часть 12.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6358709
Тип	МАН 60 150 FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B150mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	23 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,6428 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Артикульный номер: 6358709



Размеры



Длина	40 мм
Ширина	150 мм
Ширина	8 in
Высота	57 мм
Размер В	144 мм
Размер b	134 мм
Размер В1	134 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Нагрузка (F) кН	0,5 кН
Повышение живучести конструкции	да
для ширины макс.	150 мм
для ширины мин.	150
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для ширины лотков/проводов	150 мм
Диаметр отверстия	10,5 мм
Регулируемый	нет