

Технический паспорт

Фиксатор KWH A2

Артикульный номер: 6355315



Фиксатор с болтом KWH с Г-образной головкой для крепления на профильной рейке CPS 5.
Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции.
Фиксирующий угол используется в комбинации с профильными рейками с шириной шлица 22 мм (например, типа CPS 5).



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6355315
Обозначение 1	Фиксирующий угол
Обозначение 2	с болт с крючкооб голов, h=10мм
Производитель	OBO
Размер	60x50
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	пар
Масса	71 кг
Единица веса	кг/100 пар


Технический паспорт

Фиксатор KWH A2

Артикульный номер: 6355315




Размеры



Высота

10 мм



Технические характеристики

Нагрузка (F) кН	5,7 кН
Подходит для толщины фланца макс.	12 мм
Подходит для толщины фланца мин.	8 мм
Метрическая резьба	12
Винт	M12 x 50