


Технический паспорт

Фиксатор KWS A2

Артикульный номер: 6355420



Фиксирующий угол с болтом KWS с шестигранной головкой для прямого крепления конструкций к фланцам стальных балок. Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6355420
Обозначение 1	Фиксирующий угол
Обозначение 2	с болтом с 6-гран голов, h=15мм
Производитель	OBO
Размер	60x50
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	пар
Масса	63,2 кг
Единица веса	кг/100 пар


Технический паспорт

Фиксатор KWS A2

Артикульный номер: 6355420



Размеры



Высота 15 мм

Технические характеристики

Нагрузка (F) кН	5,7 кН
Подходит для толщины фланца макс.	18 мм
Подходит для толщины фланца мин.	12 мм
Метрическая резьба	12
Винт	M12 x 50