

# Технический паспорт

Фиксатор KWS FT

Артикульный номер: 6355234



Фиксирующий угол с болтом KWS с шестигранной головкой для прямого крепления конструкций к фланцам стальных балок. Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции.



CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	6355234
Тип	KWS 15 FT
Обозначение 1	Фиксирующий угол
Обозначение 2	с болтом с 6-гран голов, h=15мм
Производитель	OBO
Размер	60x50
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	пар
Масса	65,2 кг
Единица веса	кг/100 пар


# Технический паспорт

Фиксатор KWS FT


Артикульный номер: 6355234



## Размеры



Высота 15 мм



## Технические характеристики

Нагрузка (F) кН	5,7 кН
Подходит для толщины фланца макс.	18 мм
Подходит для толщины фланца мин.	12 мм
Метрическая резьба	12
Винт	M12 x 50