

Технический паспорт

Фиксатор KWS FT

Артикульный номер: 6355242



Фиксирующий угол с болтом KWS с шестигранной головкой для прямого крепления конструкций к фланцам стальных балок. Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции.



CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6355242
Тип	KWS 20 FT
Обозначение 1	Фиксирующий угол
Обозначение 2	с болтом с 6-гран голов, h=20мм
Производитель	OBO
Размер	60x50
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	пар
Масса	79 кг
Единица веса	кг/100 пар


Технический паспорт

Фиксатор KWS FT


Артикульный номер: 6355242



Размеры



Высота 20 мм



Технические характеристики

Нагрузка (F) кН	5,7 кН
Подходит для толщины фланца макс.	23 мм
Подходит для толщины фланца мин.	17 мм
Метрическая резьба	12
Винт	M12 x 60