


Технический паспорт

Листовой кабельный лоток, морской стандарт FS

Артикульный номер: 6046375



Кабельный лоток для использования в судостроении, изготовлен в соответствии с морским стандартом VG 88900-1.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6046375
Тип	MKR 15 125 FS
Обозначение 1	Каб. лоток для судостроения
Обозначение 2	Толщина материала 1,25мм
Производитель	OBO
Размер	15x125x2000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	113,4 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,9519 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Листовой кабельный лоток, морской стандарт FS

Артикульный номер: 6046375



Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	125 мм
Высота	15 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	125 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Пригодный для хождения	нет
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий НАТО	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м	0,6 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,2 кН/м