

Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный

Артикульный номер: 6059241



Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6059241
Тип	MKSMU 650 FS
Обозначение 1	Кабельный лоток MKSMU
Обозначение 2	неперф., быстрого соединения
Производитель	OBO
Размер	60x500x3050
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	505,311 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	11,5678 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный

Артикульный номер: 6059241



Размеры

	<table border="1"><tr><td>Длина</td><td>3 050 мм</td></tr><tr><td>Ширина</td><td>500 мм</td></tr><tr><td>Высота</td><td>60 мм</td></tr><tr><td>Толщина листа</td><td>1 мм</td></tr><tr><td>Размер B</td><td>500 мм</td></tr></table>	Длина	3 050 мм	Ширина	500 мм	Высота	60 мм	Толщина листа	1 мм	Размер B	500 мм
Длина	3 050 мм										
Ширина	500 мм										
Высота	60 мм										
Толщина листа	1 мм										
Размер B	500 мм										

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Пригодный для хождения	нет
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	298 см ²
Полезное поперечное сечение	29800 мм ²
Нержавеющая сталь, проправленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Полезная длина	3000 мм
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный

Артикульный номер: 6059241



Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1,5 м
Используемые расстояния между опорами макс.	2,5 м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,5 кН/м
Расстояние между опорами 1,75 м	1,25 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,5 кН/м




Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSMU 60

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной 100-600
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами