


Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный

Артикульный номер: 6059325

OBO
BETTERMANN

Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6059325
Тип	MKSMU 810 FT
Обозначение 1	Кабельный лоток MKSMU
Обозначение 2	неперф., быстрого соединения
Производитель	OBO
Размер	85x100x3050
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	253,606 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	5,5723 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный


Артикульный номер: 6059325

OBO
BETTERMANN

Размеры



Длина	3 050 мм
Ширина	100 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	100 мм



Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Пригодный для хождения	нет
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	83 см ²
Полезное поперечное сечение	8300 мм ²
Нержавеющая сталь, проправленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Полезная длина	3000 мм
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный

Артикульный номер: 6059325

OBO
BETTERMANN

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1,5 м
Используемые расстояния между опорами макс.	2,5 м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,75 кН/м
Расстояние между опорами 1,75 м	1,4 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,1 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,5 кН/м




Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSMU 85

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной 85
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами