

# Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LCIS 60, 6 м C30 A2

Артикульный номер: 6207252



Кабельный лоток с высотой боковой стенки 60 мм с приваренными перекладинами и профилем C30, открываемым вверх. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм, подходящий тип зажимной скобы 2056.

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6207252                               |
| Тип                                                        | LCIS 620 6 A2                         |
| Обозначение 1                                              | Лестничный лоток                      |
| Обозначение 2                                              | с перф. привар. перекладинами         |
| Производитель                                              | OBO                                   |
| Размер                                                     | 60x200x6000                           |
| Цвет                                                       | цвета нержавеющей стали               |
| Материал                                                   | Нержавеющая сталь 1.4301 (304)        |
| Поверхность                                                | без обработки, дообработанный         |
| Стандарт поверхности                                       |                                       |
| Минимальная единица продажи                                | 6                                     |
| Единица расхода                                            | Метр                                  |
| Масса                                                      | 267 кг                                |
| Единица веса                                               | кг/100 м                              |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 13,4903 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр |


# Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LCIS 60, 6 м C30 A2

Артикульный номер: 6207252



## Размеры



|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Длина                     | 6 000 мм |
| Ширина                    | 200 мм   |
| Высота                    | 60 мм    |
| Размер В                  | 200 мм   |
| Размер шлица, перекладина | 17,00    |

## Технические характеристики

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Конструкция перекладин             | Профиль перфорированный |
| Конструкция бокового профиля       | Плоский профиль         |
| Крепление перекладины              | приварен                |
| Вид крепления монтажной системы    | Пол Потолок Стена       |
| Повышение живучести конструкции    | нет                     |
| Полезное поперечное сечение        | 80 см <sup>2</sup>      |
| Полезное поперечное сечение        | 8000 мм <sup>2</sup>    |
| Нержавеющая сталь, протравленная   | да                      |
| Боковая перфорация                 | да                      |
| Расстояние между перекладинами     | 300 мм                  |
| Конструкция для больших расстояний | нет                     |
| Толщина борта                      | 1,5 мм                  |

# Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LCIS 60, 6 м C30 A2

Артикульный номер: 6207252



| Нагрузки                                    |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Используемые расстояния между опорами мин.  | 1,5 м     |
| Используемые расстояния между опорами макс. | 4 м       |
| Расстояние между опорами: 1,5 м.            | 3,3 кН/м  |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 2 кН/м    |
| Расстояние между опорами 2,5 м              | 1,3 кН/м  |
| Расстояние между опорами 3,0 м              | 1 кН/м    |
| Расстояние между опорами 3,5 м              | 0,78 кН/м |
| Расстояние между опорами 4,0 м              | 0,4 кН/м  |




Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LCIS 60

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами