


Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic®

Артикульный номер: 6059020



Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 x 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей. Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток протестирован на возможность монтажа над подвесными огнестойкими потолками (лотки шириной 100–400 мм).

Конструкция и параметры установки соответствуют действующим сертификатам.

Дополнительную информацию можно найти в каталоге систем противопожарной защиты.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6059020
Тип	MKSM 615 FT
Обозначение 1	Кабельный лоток MKSM
Обозначение 2	перф., для быстрого соединения
Производитель	OBO
Размер	60x150x3050
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	219,016 кг
Единица веса	кг/100 м

Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic®

Артикульный номер: 6059020



Размеры		
	Длина	3 050 мм
	Ширина	150 мм
	Высота	60 мм
	Толщина листа	1 мм
	Размер B	150 мм
	Размер L	30 мм
	Размер x	46 мм
	Размер y	112 мм
Технические характеристики		
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель	
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена	
Пригодный для хождения	нет	
Повышение живучести конструкции	нет	
С крышкой	нет	
Монтажное отверстие в основании	да	
Схема расположения отверстий НАТО	нет	
Полезное поперечное сечение	88 см²	
Полезное поперечное сечение	8800 мм²	
Нержавеющая сталь, протравленная	нет	
Боковая перфорация	да	
Конструкция для больших расстояний	нет	
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой	50 дБ	
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки	20 дБ	
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II	
Полезная длина	3000 мм	
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием	



—