

# Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LCIS 60, 6 м C30 A4

Артикульный номер: 6207206



Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30-  
Profil Sprossen. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и  
защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью  
фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм,  
подходящий тип зажимной скобы 2056.  
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15  
дБ.



- A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
- 2B без обработки, дообработанный

| Исходные данные                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Артикульный номер                                | 6207206                                     |
| Обозначение 1                                    | Лестничный лоток                            |
| Обозначение 2                                    | с перф. привар. перекладинами               |
| Производитель                                    | OBO                                         |
| Размер                                           | 60x400x6000                                 |
| Цвет                                             | цвета нержавеющей стали                     |
| Материал                                         | Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 |
| Поверхность                                      | без обработки, дообработанный               |
| Стандарт поверхности                             |                                             |
| Минимальная единица продажи                      | 6                                           |
| Единица расхода                                  | Метр                                        |
| Масса                                            | 310,5 кг                                    |
| Единица веса                                     | кг/100 м                                    |
| Углеродный след CO (GWP) от<br>колыбели до ворот | 16,3208 кг COe / 1 Метр                     |


# Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LCIS 60, 6 м C30 A4

Артикульный номер: 6207206



## Размеры



|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Длина                     | 6 000 мм |
| Ширина                    | 400 мм   |
| Высота                    | 60 мм    |
| Размер В                  | 400 мм   |
| Размер шлица, перекладина | 16,50    |

## Технические характеристики

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Конструкция перекладин             | Профиль перфорированный |
| Конструкция бокового профиля       | Плоский профиль         |
| Крепление перекладины              | приварен                |
| Повышение живучести конструкции    | нет                     |
| Полезное поперечное сечение        | 160 см <sup>2</sup>     |
| Полезное поперечное сечение        | 16000 мм <sup>2</sup>   |
| Нержавеющая сталь, протравленная   | да                      |
| Боковая перфорация                 | да                      |
| Расстояние между перекладинами     | 300 мм                  |
| Конструкция для больших расстояний | нет                     |
| Толщина борта                      | 1,5 мм                  |

# Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LCIS 60, 6 м C30 A4

Артикульный номер: 6207206



| Нагрузки                                    |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Используемые расстояния между опорами мин.  | 1,5 м     |
| Используемые расстояния между опорами макс. | 4 м       |
| Расстояние между опорами: 1,5 м.            | 3,3 кН/м  |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 2 кН/м    |
| Расстояние между опорами 2,5 м              | 1,3 кН/м  |
| Расстояние между опорами 3,0 м              | 1 кН/м    |
| Расстояние между опорами 3,5 м              | 0,78 кН/м |
| Расстояние между опорами 4,0 м              | 0,4 кН/м  |




Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LCIS 60

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами