

# Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LG 110, длина 3 м,  
VS FT

Артикульный номер: 6216432



Кабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 110 мм и с перекладинами из С-образного профиля. Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.

Подходящую зажимную скобу типа 2056 можно найти в разделе «Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа».

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6216432                               |
| Тип                                                        | LG 115 VS 3 FT                        |
| Обозначение 1                                              | Лестничный лоток                      |
| Обозначение 2                                              | перфориров,с перекладиной VS          |
| Производитель                                              | OBO                                   |
| Размер                                                     | 110x500x3000                          |
| Цвет                                                       | цинковый                              |
| Материал                                                   | Сталь                                 |
| Поверхность                                                | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи                                | 3                                     |
| Единица расхода                                            | Метр                                  |
| Масса                                                      | 469,533 кг                            |
| Единица веса                                               | кг/100 м                              |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 10,4622 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр |


# Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LG 110, длина 3 м,  
VS FT

Артикульный номер: 6216432



## Размеры



|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Размер                    | 110x500x3000 |
| Длина                     | 3 000 мм     |
| Ширина                    | 500 мм       |
| Высота                    | 110 мм       |
| Размер В                  | 500 мм       |
| Размер шлица, перекладина | 16,50        |

## Технические характеристики

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Конструкция перекладин             | Профиль перфорированный |
| Конструкция бокового профиля       | Плоский профиль         |
| Крепление перекладины              | С глухой клепкой        |
| Вид крепления монтажной системы    | Пол Потолок Стена       |
| Повышение живучести конструкции    | нет                     |
| Полезное поперечное сечение        | 475 см <sup>2</sup>     |
| Полезное поперечное сечение        | 47500 мм <sup>2</sup>   |
| Нержавеющая сталь, протравленная   | нет                     |
| Боковая перфорация                 | да                      |
| Расстояние между перекладинами     | 300 мм                  |
| Конструкция для больших расстояний | нет                     |
| Толщина борта                      | 1,5 мм                  |

# Технический паспорт


Кабельный лоток лестничного типа LG 110, длина 3 м,  
VS FT

Артикульный номер: 6216432



## Нагрузки

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Используемые расстояния между опорами мин.  | 2 м       |
| Используемые расстояния между опорами макс. | 5 м       |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 3,1 кН/м  |
| Расстояние между опорами 2,5 м              | 2 кН/м    |
| Расстояние между опорами 3,0 м              | 1,4 кН/м  |
| Расстояние между опорами 3,5 м              | 0,9 кН/м  |
| Расстояние между опорами 4,0 м              | 0,65 кН/м |
| Расстояние между опорами 4,5 м              | 0,5 кН/м  |
| Расстояние между опорами 5,0 м              | 0,5 кН/м  |



### Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа, тип LG 110 VS

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами