


Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LG 110, длина 6 м,
VS FT

Артикульный номер: 6216474



Кабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 110 мм и с перекладинами из С-образного профиля. Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.

Подходящую зажимную скобу типа 2056 можно найти в разделе «Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа». Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6216474
Тип	LG 115 VS 6 FT
Обозначение 1	Лестничный лоток
Обозначение 2	перфориров, с перекладиной VS
Производитель	OBO
Размер	110x500x6000
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Метр
Масса	469,533 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LG 110, длина 6 м,
VS FT

Артикульный номер: 6216474



Размеры



Размер	110x500x6000
Длина	6 000 мм
Длина	6 000 ft
Ширина	500 мм
Высота	110 мм
Размер В	500 мм
Размер шлица, перекладина	16,50

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Крепление перекладины	С глухой клепкой
Повышение живучести конструкции	нет
Полезное поперечное сечение	475 см ²
Полезное поперечное сечение	47500 мм ²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Расстояние между перекладинами	300 мм
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм

Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LG 110, длина 6 м,
VS FT

Артикульный номер: 6216474

