


# Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LG 60, длина 6 м, FS NS

Артикульный номер: 6208581



Кабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 60 мм, с перекладиной NS.  
Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.  
Подробную информацию о зажимных скобах 2056 смотрите в разделе "Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа".  
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	6208581
Тип	LG 620 NS 6 FS
Обозначение 1	Лестничный лоток
Обозначение 2	с перфорац, с перекладиной NS
Производитель	OBO
Размер	60x200x6000
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Метр
Масса	247,64 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	6,0237 кг CO <sub>2</sub> е / 1 Метр



# Технический паспорт


Кабельный лоток лестничного типа LG 60, длина 6 м, FS NS

Артикульный номер: 6208581



## Нагрузки

Расстояние между опорами: 1,5 м.	3,1 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	2 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	1,5 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	1 кН/м
Расстояние между опорами 3,5 м	0,6 кН/м
Расстояние между опорами 4,0 м	0,4 кН/м



### Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LG 60 NS

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
  - 2 Расстояние между опорами в м
  - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной 200-600
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами