

Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн MWA 12 FS

Артикульный номер: 6424740



Легкий настенный / опорный кронштейн.
В комплекте с болтом M10 x 25 для крепления на U-стойках .
В комплекте с болтом M10 x 25 с полукруглой плоской головкой для
крепления на U-образных стойках.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6424740
Обозначение 1	Настенный / опорный кронштейн
Обозначение 2	с крепежным болтом M10x25
Производитель	OBO
Размер	B310mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	50,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн MWA 12 FS

Артикульный номер: 6424740



Размеры



Длина	38,5 мм
Ширина	310 мм
Высота	75 мм
Высота	2,95 in
Размер A	38,5 мм
Размер B	310 мм
Размер	75 мм
H	
Maß W	310 мм

Технические характеристики

Исполнение	Настенный и опорный кронштейн
Нагрузка (F) кН	1,2 кН
Повышение живучести конструкции	да
Диаметр отверстия	11 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм

Нагрузки




Диаграмма нагрузки на кронштейн типа MWA 12

- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
 - 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)

Значения нагрузки на дюбели для настенного / зажимного кронштейна MWA 12

Крепление к стене	Максимальная нагрузка [кН]			
	Ширина кронштейна [мм]			
Тип дюбеля	110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн MWA 12 FS

Артикульный номер: 6424740



Параметры нагрузки на кронштейн MWA 12, установленный на подвесной стойке

	Максимальная нагрузка F общ. в кН				
	Длина кронштейна в мм				
	Стойка	100	200	300	400
	US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
	US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
	US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
	US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2