


Технический паспорт

Монтажная секция для установки лючка GESR9, высота 40-140 мм

Артикульный номер: 7424326



Монтажная секция кабельного канала с крышкой для установки лючка номинального размера R9; состоит из боковых профилей с гибкой стенкой из металлоткани, стыковочных профилей, крышки канала с закрытым монтажным отверстием и торцевой заглушки. В комплект входит с 3 регулируемых крепежных уголка, 3 анкера для стяжки, 1 опора крышки (без регулируемой по высоте опоры, которую необходимо заказать отдельно) и 1 комплект для ответвления 90°.

С отверстием для установки круглого лючка номинального размера R9 или системы 55.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7424326
Тип	OKA-G A 40140R9
Обозначение 1	Монтажная секция
Обозначение 2	для лючка GESR9
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	666 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	460 мм
Ширина	400 мм
Размер A	400 мм
Диаметр d	305 мм
Размер h	40 мм

Технический паспорт

Монтажная секция для установки лючка GESR9, высота 40-140 мм

Артикульный номер: 7424326



Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	да
Крышки	1
Количество монтажных отверстий	1
Плита настила	нет
Крепление крышки с фиксацией	нет
Возможность монтажа уплотнения	да
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отверстие для монтажного элемента	круглой формы
Отсоединяемая крышка	да
Подходит для компенсационного зазора	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Высота канала макс.	140 мм
Высота канала мин.	40 мм
Прочность материала крышки	4
Минимальная высота стяжки	40
С отверстием для подключения	да
С перегородкой	нет
С выступающей частью	да
Монтажное отверстие	для лючка
Номинальный размер монтажных элементов	R9
Диапазон регулирования макс.	140 мм
Диапазон регулирования мин.	40 мм
Съемная крышка	да