

Технический паспорт

Кабельный короб, тип LKM 60200

Артикульный номер: 6247164



Кабельный короб LKM с перфорацией дна.

Уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью кабельного короба осуществляется без дополнительных средств. Перфорация в основании предусмотрена для установки разделительных перегородок.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6247164
Тип	LKM60200FS
Обозначение 1	Кабельный короб
Обозначение 2	с перфорацией дна
Производитель	OBO
Размер	60x200x2000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	335,4 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	7,9282 кг CO ₂ / 1 Метр


Технический паспорт

Кабельный короб, тип LKM 60200

Артикульный номер: 6247164



Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	200 мм
Высота	64 мм

Технические характеристики

Количество прочных перегородок	0
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки)	72
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки)	68
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки)	64
Количество вставных перегородок	3
Конструкция крышки кабельных коробов	Незафиксированный
Вид крепления	Перфорация основания
Перфорация основания	с перфорацией дна
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	да
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Поставка в рулонах	нет
Полезное поперечное сечение	12257 мм²
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Прозрачный	нет