

Технический паспорт

Комбинированное устройство защиты 2-в-1 для систем видеонаблюдения

Артикульный номер: 5081070



Комбинированное устройство защиты для телекоммуникационных IP-систем

- Защита канала данных с помощью всего одного устройства
- в алюминиевом корпусе
- Быстрый монтаж благодаря штекерному исполнению
- двухступенчатая схема защиты
- 3-полюсное соединение
- Высококачественные гнездовые соединения RJ45
- со светодиодным дисплеем
- В комплекте монтажный комплект на верхнюю рейку.

Применение: для защиты систем видеонаблюдения, видеосигналов; (IP) камеры или телевизионные системы



Исходные данные

Артикульный номер	5081070
Тип	PND-2in1-C-OS
Обозначение 1	Комб. защитное устройство 2в1
Обозначение 2	для аналог.систем видеонаблюд.
Производитель	OBO
Размер	230V
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	27 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,4562 кг CO ₂ e / 1 шт.


Технический паспорт

Комбинированное устройство защиты 2-в-1 для систем видеонаблюдения

Артикульный номер: 5081070




Размеры



Длина	122,5 мм
Ширина	100 мм
Высота	37,1 мм

Технические характеристики



Заземление с помощью: Соединительный кабель/монтажная шина

Диапазон частот, мин.	0
Предельная частота	100 МГц
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N)	255 V
Максимальное длительное напряжение AC	5,65 V
Максимальное длительное напряжение DC	8 V
Импульсный ток (10/350)	0,5 кА
Kategorie	Тип 1+2+3 / D1+C2+C1
Холостое напряжение	10 кВ
Переход от зоны молниезащиты	1→3
Максимальный импульсный ток (8/20)	10 кА
Номинальный импульсный ток (8/20)	5 кА
Номинальный ток нагрузки	16 A
Стандарт проведения испытаний	IEC 61643-21
Подключение экрана	да
Экранирование	прямое
Вид защиты	IP20
Уровень защиты	<1,3 кВ
Уровень защиты жила – жила	<40 V
Уровень защиты жила – земля	<450 V
SPD согласно EN 61643-11	Тип 2+3
SPD согласно IEC 61643-1	класс II+III
SPD в соответствии с IEC 61643-21	Класс I+II+III / D1+C2+C1
Штекерная система	RJ45 8(8)
Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила	C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20µs)
Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Диапазон рабочих температур макс.	80 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C