


# Технический паспорт

## Т-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6042111



Т-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер           | 6042111                       |
| Обозначение 1               | Т-образ./крестовое соединение |
| Обозначение 2               | для кабельного лотка          |
| Производитель               | OBO                           |
| Размер                      | 60x100                        |
| Материал                    | Сталь                         |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                  |
| Минимальная единица продажи | 1                             |
| Единица расхода             | Шт.                           |
| Масса                       | 34,1 кг                       |
| Единица веса                | кг/100 шт.                    |


# Технический паспорт

## Т-образное/крестовое соединение 60 FS

Артикульный номер: 6042111



### Размеры



|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 100 мм |
| Высота        | 60 мм  |
| Толщина листа | 0,8 мм |
| Размер В      | 100 мм |

### Технические характеристики

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Ширина ответвления                    | 100 мм                 |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель |
| Повышение живучести конструкции       | да                     |
| Толщина материала пластины дна        | 0,8 мм                 |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                    |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                    |
| Диапазон рабочих температур макс.     | 120 C                  |
| Диапазон рабочих температур мин.      | -20 C                  |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                    |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | на винтах/на зажимах   |
| Рекомендованное количество винтов     | 10 Сталь               |
| Толщина борта                         | 1,25 мм                |