

# Технический паспорт

## Внутренний угол для кабельного короба LKM 60200

Артикульный номер: 6249655



Внутренний угол для изменения направления коробов LKM (без крышки).  
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств



Сталь



Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

### Исходные данные

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Артикульный номер           | 6249655                                        |
| Тип                         | LKM 160200RW                                   |
| Обозначение 1               | Внутренний угол                                |
| Производитель               | OBO                                            |
| Размер                      | 60x200mm                                       |
| Цвет                        | белоснежный; RAL 9010                          |
| Материал                    | Сталь                                          |
| Поверхность                 | Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                                   |
| Минимальная единица продажи | 1                                              |
| Единица расхода             | Шт.                                            |
| Масса                       | 57,5 кг                                        |
| Единица веса                | кг/100 шт.                                     |

# Технический паспорт


Внутренний угол для кабельного короба LKM 60200

Артикульный номер: 6249655



## Размеры

|          |        |
|----------|--------|
| Длина    | 160 мм |
| Ширина   | 200 мм |
| Высота   | 64 мм  |
| Размер a | 160 мм |



## Технические характеристики

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Исполнение                        | Основание            |
| Вид крепления                     | Перфорация основания |
| Повышение живучести конструкции   | нет                  |
| Не содержит галогенов             | да                   |
| Вид защиты                        | IP30                 |
| Защитная плёнка                   | нет                  |
| Коэффициент прочности             | IK10                 |
| Диапазон рабочих температур макс. | 90 C                 |
| Диапазон рабочих температур мин.  | -5 C                 |
| Угловой диапазон макс.            | 90 мм                |
| Угловой диапазон мин.             | 90 мм                |