

# Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 FS

Артикульный номер: 6043092



Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплекте с соответствующими крепежными элементами.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер           | 6043092                       |
| Тип                         | RBL 90 610 FS RU              |
| Обозначение 1               | Угловая секция 90°            |
| Обозначение 2               | горизонтально                 |
| Производитель               | OBO                           |
| Размер                      | 60x100                        |
| Материал                    | Сталь                         |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                  |
| Минимальная единица продажи | 1                             |
| Единица расхода             | Шт.                           |
| Масса                       | 30 кг                         |
| Единица веса                | кг/100 шт.                    |


# Технический паспорт

Угловая секция 90° 60 FS

Артикульный номер: 6043092



## Размеры



|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 100 мм |
| Высота        | 60 мм  |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Размер B      | 100 мм |

## Технические характеристики

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Изгиб (угол)                          | 90°                    |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель |
| Модель                                | Жесткая угловая секция |
| Повышение живучести конструкции       | нет                    |
| Монтажное отверстие в основании       | нет                    |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                    |
| Изменение направления                 | горизонтальный         |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                    |
| Боковая перфорация                    | нет                    |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                    |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Привинчен              |