
Технический паспорт

Скоба-держатель кабеля LKM для повышения живучести конструкции E30–E90, для канала LKM типа LKM 60100



Скоба-держатель кабеля для металлического кабельного короба типа LKM 60100, предотвращает выпадение кабелей и проводов во время монтажа. Использование зажима обязательно, если короб применяется для прокладки кабельных трасс повышенной живучести конструкций согласно DIN 4102 часть 12. Простой монтаж осуществляется посредством вставки в петлеобразные отверстия и фиксации на боковой стенке.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом


Исходные данные

Артикульный номер	6249881
Тип	LKM KF60100
Обозначение 1	Скоба-держатель для кабеля
Обозначение 2	огнестойкая
Производитель	OBO
Размер	98x48x29mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	9,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,3317 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Скоба-держатель кабеля LKM для повышения живучести конструкции E30–E90, для канала LKM типа LKM 60100

Размеры



Длина	29 мм
Ширина	98 мм
Высота	48 мм

Технические характеристики

Вид крепления	С фиксатором
Повышение живучести конструкции	да
для размера короба	60 x 100
Не содержит галогенов	да
С выравниванием потенциалов	нет
Ширина верхних крышек	100 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
самогасящийся	нет
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C