

Технический паспорт

Угловая секция 90°

Артикульный номер: 6074901



Угловая секция 90°, горизонтальная, для мини-канала AZ AZK 050 и лотков для монтажа светильников LTS 50.



St

Сталь

DD

Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6074901
Тип	LTS B DD
Обозначение 1	Угловая секция 90°
Обозначение 2	для лотка для светильников
Производитель	OBO
Размер	50x50
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	36,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Угловая секция 90°

Артикульный номер: 6074901



Размеры



Ширина	50 мм
Высота	50 мм
Толщина листа	1 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет