


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес с высотой боковой стенки 35 мм

Артикульный номер: 6358694



Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 35 мм.
В центральном потолочном подвесе установлена поворотная резьбовая втулка M10. При определении параметров необходимо обратить внимание на равномерное распределение нагрузки. Рекомендуется избегать односторонней нагрузки.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6358694
Тип	МАН 35 300 FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B300mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	27,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,9876 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	40 мм
Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	32 мм
Размер B	295 мм
Размер b	284 мм

Технический паспорт

Центральный потолочный подвес с высотой боковой
стенки 35 мм

Артикульный номер: 6358694



Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Нагрузка (F) кН	0,2 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	300 мм
для ширины мин.	300
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Подходит для ширины лотков/проводов	300 мм
Диаметр отверстия	10,5 мм
Регулируемый	нет