


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Артикульный номер: 6358756



Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 60 мм.
Центральный подвес оснащен вращающейся резьбовой втулкой M10.
Кабель необходимо прокладывать равномерно (избегать односторонней прокладки).

Центральные подвесы шириной 100, 150 и 200 мм имеют дополнительные отверстия в нижней части для крепления ко дну лотка для сохранения функциональности согласно DIN 4102 часть 12.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6358756
Тип	МАН 60 150 FT
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B150mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	23 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Артикульный номер: 6358756



Размеры



Длина	40 мм
Ширина	150 мм
Ширина	8 in
Высота	57 мм
Размер В	144 мм
Размер b	134 мм
Размер В1	134 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Нагрузка (F) кН	0,5 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	150 мм
для ширины мин.	150
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Подходит для ширины лотков/проводов	150 мм
Диаметр отверстия	10,5 мм
Регулируемый	нет