


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Артикульный номер: 6358764



Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 60 мм.
Центральный подвес оснащен вращающейся резьбовой втулкой M10.
Кабель необходимо прокладывать равномерно (избегать односторонней прокладки).

Центральные подвесы шириной 100, 150 и 200 мм имеют дополнительные отверстия в нижней части для крепления ко дну лотка для сохранения функциональности согласно DIN 4102 часть 12.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6358764
Тип	МАН 60 300 FT
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B300mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	36,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Артикульный номер: 6358764



Размеры



Длина	40 мм
Ширина	300 мм
Ширина	16 in
Высота	57 мм
Размер В	295 мм
Размер b	284 мм
Размер В1	284 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Нагрузка (F) кН	0,2 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	300 мм
для ширины мин.	300
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Подходит для ширины лотков/проводов	300 мм
Диаметр отверстия	10,5 мм
Регулируемый	нет