

Технический паспорт

Вертикальная шарнирная дуга 90°, восходящая FT

Артикульный номер: 7007026



Восходящая вертикальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Вертикальная угловая секция устанавливается через конец кабельного лотка и фиксируется с помощью болтов.
Крепежный материал необходимо заказать отдельно.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7007026
Тип	RBV 650 S FT
Обозначение 1	Вертикал угловая секция 90°
Обозначение 2	Восходящий
Производитель	OBO
Размер	60x500
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	190 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Вертикальная шарнирная дуга 90°, восходящая FT

Артикульный номер: 7007026



Размеры



Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	500 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	вертикальный восходящий
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен