

# Технический паспорт

## Угловая секция 90° 110 FS

Артикульный номер: 7001940



Горизонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм. Детали крепления заказывается отдельно.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 7001940                        |
| Тип                         | RB 90 140 FS                   |
| Обозначение 1               | Угловая секция 90°             |
| Обозначение 2               | горизонтальный, круглая модель |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | 110x400                        |
| Материал                    | Сталь                          |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом  |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                   |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | Шт.                            |
| Масса                       | 540 кг                         |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |

### Размеры



|          |        |
|----------|--------|
| Ширина   | 400 мм |
| Ширина   | 16 in  |
| Высота   | 110 мм |
| Высота   | 4 in   |
| Размер B | 400 мм |
| Размер R | 150 мм |

# Технический паспорт

Угловая секция 90° 110 FS

Артикульный номер: 7001940



## Технические характеристики

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Изгиб (угол)                          | 90°             |
| Конструкция соединителей              | Без соединителя |
| Повышение живучести конструкции       | нет             |
| С крышкой                             | нет             |
| Монтажное отверстие в основании       | нет             |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет             |
| Изменение направления                 | горизонтальный  |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет             |
| Боковая перфорация                    | нет             |
| Конструкция для больших расстояний    | нет             |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Привинчен       |