


Технический паспорт

Листовой кабельный лоток MKS 110 FS

Артикульный номер: 6060404



MKS 110 = Система перфорированных листовых лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 110 мм.  
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



- St

Сталь
- FS

оцинкован конвейерным методом

| Исходные данные             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер           | 6060404                       |
| Обозначение 1               | Кабельный лоток MKS           |
| Обозначение 2               | с перфорацией                 |
| Производитель               | OBO                           |
| Размер                      | 110x400x3000                  |
| Материал                    | Сталь                         |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                  |
| Минимальная единица продажи | 3                             |
| Единица расхода             | Метр                          |
| Масса                       | 463 кг                        |
| Единица веса                | кг/100 м                      |


# Технический паспорт

## Листовой кабельный лоток MKS 110 FS

Артикульный номер: 6060404



### Размеры



|               |           |
|---------------|-----------|
| Размер        | 110 x 400 |
| Длина         | 3 000 мм  |
| Длина         | 10 ft     |
| Ширина        | 400 мм    |
| Ширина        | 16 in     |
| Высота        | 110 мм    |
| Высота        | 4 in      |
| Толщина листа | 0,04 in   |
| Толщина листа | 1 мм      |
| Maß W         | 400 мм    |

### Технические характеристики

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Конструкция соединителей                       | Без соединителя       |
| Вид крепления монтажной системы                | Пол Потолок Стена     |
| Пригодный для хождения                         | нет                   |
| Повышение живучести конструкции                | нет                   |
| С крышкой                                      | нет                   |
| Монтажное отверстие в основании                | да                    |
| Схема расположения отверстий NATO              | нет                   |
| Полезное поперечное сечение                    | 438 см <sup>2</sup>   |
| Полезное поперечное сечение                    | 43800 мм <sup>2</sup> |
| Нержавеющая сталь, протравленная               | нет                   |
| Боковая перфорация                             | да                    |
| Конструкция для больших расстояний             | нет                   |
| Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 | Тип II                |
| Вид соединителя кабеленесущей системы          | Привинчен             |

# Технический паспорт


## Листовой кабельный лоток MKS 110 FS

Артикульный номер: 6060404



### Нагрузки

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Используемые расстояния между опорами мин.  | 1,5 м     |
| Используемые расстояния между опорами макс. | 3 м       |
| Расстояние между опорами: 1,5 м.            | 1,85 кН/м |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 1,3 кН/м  |
| Расстояние между опорами 2,5 м              | 0,75 кН/м |
| Расстояние между опорами 3,0 м              | 0,6 кН/м  |



### Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 110

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами