

Технический паспорт

Монтажная рейка, ширина шлица 22 мм, боковая перфорация

Артикульный номер: 1123010



Усиленная С-образная монтажная рейка подходит для установки опорных конструкций, например, для кабеленесущих систем, либо для распределительных шкафов. Также подходит для прямого крепления кабеля в сочетании с зажимными скобами с U-образной ножкой.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	1123010
Тип	MSL4141PP3000FS
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	с бок. перфорацией, шлиц 22 мм
Производитель	OBO
Размер	3000x41x41
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	179,4 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,7726 кг CO ₂ е / 1 Метр


Технический паспорт

Монтажная рейка, ширина шлица 22 мм, боковая перфорация

Артикульный номер: 1123010



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	41 мм
Высота	41 мм
Размер L	3 000 мм

Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Расстояние между центрами отверстий	50 мм
Повышение живучести конструкции	да
Размер отверстий	14x28 мм
Прочность материала	2 мм
С перфорацией	нет
С зубцами	да
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	22 мм
Статическая величина A	2,45 см ²
Статическая величина Iy	5,18 см
Статическая величина Iz	7,56 см
Статическая величина Wy	2,51 см ²
Статическая величина Wz	2,69 см ²