

# Технический паспорт

## Круглый проводник из нержавеющей стали A2

Артикульный номер: 5021239



- в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- RD 10-V4A может быть проложен в грунте;
- в соответствии со стандартом для фундаментных заземлителей DIN 18014: V4A должен находиться в земле.



A2

Нержавеющая сталь

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 5021239                        |
| Тип                         | RD 10-V2A                      |
| Обозначение 1               | Круглый провод                 |
| Обозначение 2               | Кольцо 50 кг                   |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | 10mm                           |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Минимальная единица продажи | 80                             |
| Единица расхода             | Метр                           |
| Масса                       | 63 кг                          |
| Единица веса                | кг/100 м                       |


# Технический паспорт

Круглый проводник из нержавеющей стали A2

Артикульный номер: 5021239



## Размеры



|          |       |
|----------|-------|
| Размер D | 10 мм |
|----------|-------|

## Технические характеристики

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Количество отдельных проводов                            | 1                  |
| Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением | нет                |
| Кольцо стандартного размера (ок. кг)                     | 50                 |
| Кольцо стандартного размера (ок. м)                      | 80                 |
| Length tolerance ±                                       | 5 %                |
| Поперечное сечение                                       | 78 мм <sup>2</sup> |
| Свойство материала                                       | Прочее             |
| Оболочка материала                                       | без                |