
Технический паспорт

Сверлильный кондуктор для канала со щеточной планкой

Артикульный номер: 7403883



Сверлильный кондуктор для сверления отверстий силами заказчика.
С помощью кондуктора можно наметить следующие отверстия.
– Перфорация на стыковом соединителе
– Крепежные отверстия для торцевых заглушек
– Монтажные отверстия для опорных элементов
– Крепежные отверстия для фиксирующих элементов в крышке

St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	7403883
Тип	OKB BS BL
Обозначение 1	Сверлильный кондуктор
Обозначение 2	для канала со щеточной планкой
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	97,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	2,9582 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Сверлильный кондуктор для канала со щеточной планкой

Артикульный номер: 7403883

Размеры



Технические характеристики

Крышка с монтажным отверстием	нет
Вид аксессуаров	Прочее
Плита настила	да
Уборка пола	сухой
Крепление крышки с фиксацией	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Отсоединяемая крышка	да
Подходит для компенсационного зазора	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Минимальная высота стяжки	85
С отверстием для подключения	нет
С выравниванием потенциалов	нет
С выступающей частью	да
Диапазон регулирования мин.	0 мм
Съемная крышка	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да