


# Технический паспорт

Угловая секция 45° 35 FT

Артикульный номер: 6036012



Угловая секция 45° для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 35 мм. Резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер           | 6036012                               |
| Тип                         | RB 45 320 FT                          |
| Обозначение 1               | Угловая секция 45°                    |
| Обозначение 2               | для горизонт. кабельного лотка        |
| Производитель               | OBO                                   |
| Размер                      | 35x200                                |
| Материал                    | Сталь                                 |
| Поверхность                 | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи | 1                                     |
| Единица расхода             | Шт.                                   |
| Масса                       | 59,1 кг                               |
| Единица веса                | кг/100 шт.                            |


# Технический паспорт

Угловая секция 45° 35 FT

Артикульный номер: 6036012



## Размеры



|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 200 мм |
| Высота        | 35 мм  |
| Толщина листа | 0,8 мм |
| Размер В      | 200 мм |

## Технические характеристики

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Изгиб (угол)                          | 45°                    |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель |
| Модель                                | Жесткая угловая секция |
| Повышение живучести конструкции       | нет                    |
| Толщина материала пластины дна        | 0,8 мм                 |
| Монтажное отверстие в основании       | да                     |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                    |
| Изменение направления                 | горизонтальный         |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                    |
| Боковая перфорация                    | да                     |
| Диапазон рабочих температур макс.     | 120 C                  |
| Диапазон рабочих температур мин.      | -20 C                  |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                    |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Привинчен              |
| Рекомендованное количество винтов     | 8 Сталь                |
| Толщина борта                         | 1,25 мм                |