


# Технический паспорт

## Крестообразное ответвление 60 A2

Артикульный номер: 7027505



Крестообразное ответвление для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбового соединения посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| A2 | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| 2B | без обработки, дообработанный  |

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 7027505                        |
| Обозначение 1               | Крестообразная секция          |
| Обозначение 2               | для кабельного лотка           |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | 60x300                         |
| Цвет                        | цвета нержавеющей стали        |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность                 | без обработки, дообработанный  |
| Стандарт поверхности        |                                |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | Шт.                            |
| Масса                       | 224,2 кг                       |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |


# Технический паспорт

## Крестообразное ответвление 60 A2



Артикульный номер: 7027505

### Размеры



|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 300 мм |
| Высота        | 60 мм  |
| Толщина листа | 1 мм   |
| Размер В      | 300 мм |

### Технические характеристики

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель |
| Повышение живучести конструкции       | да                     |
| Толщина материала пластины дна        | 1 мм                   |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                    |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                    |
| Диапазон рабочих температур макс.     | 120 C                  |
| Диапазон рабочих температур мин.      | -20 C                  |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                    |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | на винтах/на зажимах   |
| Рекомендованное количество винтов     | 28 Сталь               |
| Толщина борта                         | 1,25 мм                |