


# Технический паспорт

## Крестообразное ответвление 85 FS

Артикульный номер: 7027337



Крестообразное ответвление для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.



CE UK  
CA

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер           | 7027337                       |
| Тип                         | RK 840 FS                     |
| Обозначение 1               | Крестообразная секция         |
| Обозначение 2               | для кабельного лотка          |
| Производитель               | OBO                           |
| Размер                      | 85x400                        |
| Материал                    | Сталь                         |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                  |
| Минимальная единица продажи | 1                             |
| Единица расхода             | Шт.                           |
| Масса                       | 325,4 кг                      |
| Единица веса                | кг/100 шт.                    |


# Технический паспорт

## Крестообразное ответвление 85 FS



Артикульный номер: 7027337

### Размеры



|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 400 мм |
| Высота        | 85 мм  |
| Толщина листа | 1 мм   |
| Размер B      | 400 мм |
| Размер R      | 50 мм  |

### Технические характеристики

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель |
| Повышение живучести конструкции       | нет                    |
| Толщина материала пластины дна        | 1 мм                   |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                    |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                    |
| Диапазон рабочих температур макс.     | 120 C                  |
| Диапазон рабочих температур мин.      | -20 C                  |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                    |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | на винтах/на зажимах   |
| Рекомендованное количество винтов     | 36 Сталь               |
| Толщина борта                         | 1,25 мм                |