

# Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк,  
номинальный размер 250-3, класс нагрузки 1  
Артикульный номер: 7405908



Кассетная рамка для больших нагрузок, глухая, для формирования ревизионного отверстия в UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 1 до 10 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.




A2 Нержавеющая сталь

## Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 7405908                        |
| Тип                         | RK SL1 V2 40                   |
| Обозначение 1               | Усиленная кассетная рамка      |
| Обозначение 2               | глухой                         |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | 282x282x40                     |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | Шт.                            |
| Масса                       | 608 кг                         |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |

## Размеры



|          |        |
|----------|--------|
| Размер A | 324 мм |
| Размер B | 288 мм |
| Размер C | 282 мм |
| Размер h | 40 мм  |

# Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк,  
номинальный размер 250-3, класс нагрузки 1  
Артикульный номер: 7405908



## Технические характеристики

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Количество накладок для вывода кабеля           | 0                                |
| Конструкция кабельного вывода                   | Без кабельного вывода            |
| Уборка пола                                     | влажный                          |
| Толщины стяжки мин.                             | 70 мм                            |
| Высота пола мин.                                | 110 мм                           |
| Подходит для монтажа в двойных полах            | да                               |
| Подходит для монтажа в пустотных полах          | да                               |
| Подходит для                                    | Конструкция монтажного основания |
| Подходит для монтажного основания               | 250                              |
| Монтажные рамки для установки монтажных коробок | нет                              |
| Длина, монтажный размер                         | 290 мм                           |
| Конструкция для тяжелых нагрузок                | да                               |
| Класс тяжелых нагрузок                          | 10 kN (OBO SL1)                  |
| Толщины напольного покрытия                     | 38 мм                            |