Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 55 G

Артикульный номер: 6005474



Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 55 мм.
Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.

Исполнение из нержавеющей стали по запросу.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6005474
Тип	SGR 55 200 G
Обозначение 1	Проволочный лоток SGR
Обозначение 2	Wire diameter 6.0 mm
Производитель	OBO
Размер	55x200x3000
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	230,067 кг
Единица веса	кг/100 м

Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 55 G

Артикульный номер: 6005474

Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	200 мм
Ширина	7,87 in
Высота	55 мм
Высота	2,17 in
Размер B (мм)	200 мм







Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 55 G

Артикульный номер: 6005474

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Полезное поперечное сечение	87 см²
Полезное поперечное сечение	8700 мм²
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	3 м
Расстояние между опорами 1,0 м	2 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,15 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,75 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,4 кН/м



Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 55

1. Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
2. Расстояние между опорами в м
3. Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
4. Схема нагрузки при методе испытания

Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной

Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами