


Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 105 FT

Артикульный номер: 6003515



Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 105 мм.
Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6003515
Тип	SGR 105 500 FT
Обозначение 1	Проволочный лоток SGR
Производитель	OBO
Размер	105x500x3000
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	507 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 105 FT

Артикульный номер: 6003515



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	500 мм
Ширина	19,69 in
Высота	105 мм
Высота	4,13 in
Размер B	500 мм


Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Полезное поперечное сечение	459 см ²
Полезное поперечное сечение	45900 мм ²
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 105 FT

Артикульный номер: 6003515



—