

Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 155 FT


Артикульный номер: 6003698



Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 155 мм.

Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6003698
Тип	SGR 155 600 FT
Обозначение 1	Проволочный лоток SGR
Производитель	OBO
Размер	155x600x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	641,667 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	13,1124 кг CO2e / 1 Метр



Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 155 FT

Артикульный номер: 6003698



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	600 мм
Ширина	23,62 in
Высота	155 мм
Высота	6,1 in
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	888 см ²
Полезное поперечное сечение	88800 мм ²
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Соединитель безболтовой	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 155 FT

Артикульный номер: 6003698



Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	4 м
Расстояние между опорами 1,0 м	4,9 кН/м
Расстояние между опорами 1,5 м	3,2 кН/м
Расстояние между опорами 2,0 м	2,2 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	1,6 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	1,25 кН/м
Расстояние между опорами 3,5 м	1,03 кН/м
Расстояние между опорами 4,0 м	0,8 кН/м




Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 155

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами