


Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 55 FT

Артикульный номер: 6000331



Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 55 мм.
Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.



- St** Сталь
- FT** Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные	
Артикульный номер	6000331
Тип	SGR 55 300 FT
Обозначение 1	Проволочный лоток SGR
Производитель	OBO
Размер	55x300x3000
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	305,667 кг
Единица веса	кг/100 м



Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 55 FT

Артикульный номер: 6000331



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	300 мм
Ширина	11,81 in
Высота	55 мм
Высота	2,17 in
Размер В	300 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Потолок Стена
Полезное поперечное сечение	129 см ²
Полезное поперечное сечение	12900 мм ²
Форма профиля	U-образная форма
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 55 FT

Артикульный номер: 6000331



Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	3 м
Расстояние между опорами 1,0 м	2 кН/м
Расстояние между опорами 1,5 м	1,3 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,75 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,45 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,4 кН/м

4

1

 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в

2

 Расстояние между опорами в м

3

 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)

4

 Схема нагрузки при методе испытания

—

 Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной

—

 Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами