


# Технический паспорт

## Кабельный лоток SKS-Magic® неперфорированный

Артикульный номер: 6059709



Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.  
Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.



St

Сталь


FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6059709                               |
| Тип                                                        | SKSMU 620 FT                          |
| Обозначение 1                                              | Кабельный лоток SKSMU                 |
| Обозначение 2                                              | неперф., быстрого соединения          |
| Производитель                                              | OBO                                   |
| Размер                                                     | 60x200x3050                           |
| Цвет                                                       | цинковый                              |
| Материал                                                   | Сталь                                 |
| Поверхность                                                | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи                                | 3                                     |
| Единица расхода                                            | Метр                                  |
| Масса                                                      | 431,573 кг                            |
| Единица веса                                               | кг/100 м                              |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 9,8011 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр  |

### Размеры



|               |          |
|---------------|----------|
| Длина         | 3 050 мм |
| Ширина        | 200 мм   |
| Высота        | 60 мм    |
| Толщина листа | 1,5 мм   |
| Размер B      | 200 мм   |

# Технический паспорт

## Кабельный лоток SKS-Magic® неперфорированный

Артикульный номер: 6059709




### Технические характеристики

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Конструкция соединителей                       | Встроенный соединитель  |
| Вид крепления монтажной системы                | Пол Потолок Стена       |
| Пригодный для хождения                         | нет                     |
| Повышение живучести конструкции                | нет                     |
| С крышкой                                      | нет                     |
| Монтажное отверстие в основании                | нет                     |
| Схема расположения отверстий НАТО              | нет                     |
| Полезное поперечное сечение                    | 118 см <sup>2</sup>     |
| Полезное поперечное сечение                    | 11800 мм <sup>2</sup>   |
| Нержавеющая сталь, протравленная               | нет                     |
| Боковая перфорация                             | нет                     |
| Конструкция для больших расстояний             | нет                     |
| Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 | Тип II                  |
| Полезная длина                                 | 3000 мм                 |
| Вид соединителя кабеленесущей системы          | Крепление защелкиванием |

### Нагрузки

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Используемые расстояния между опорами мин.  | 1,5 м     |
| Используемые расстояния между опорами макс. | 3 м       |
| Расстояние между опорами: 1,5 м.            | 2,6 кН/м  |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 1,9 кН/м  |
| Расстояние между опорами 2,5 м              | 1,1 кН/м  |
| Расстояние между опорами 3,0 м              | 0,55 кН/м |



### Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKSMU 60

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами